

DrizAir1200

Kondensaffugter m. pumpe

I over et halvt århundrede har Munters været den førende pioner inden for fugtkontrol, og vi er kun lige begyndt.

Egenskaber

- Kompakt design
- Høj kapacitet i forhold til størrelse
- Indbygget pumpe m 1,2 m slange
- Mobil med bløde "non-marking"-gummihjul
- Støjsvag GA-kabinet i tyk plast
- 7,6 meter netledning
- Effektivt luftfilter

DrizAir 1200 er en mobil og kompakt kondensaffugter. Anvendelsesområderne er indenfor vandskader, oversvømmelser og byggeudtørring. Eftersom affugteren er både enkel at håndtere og har en høj affugtningskapacitet i forhold til sin størrelse, er DrizAir 1200 en perfekt affugter til akutte opgaver. DrizAir 1200 har en lang række fordele i forhold til eksisterende modeller på markedet, bl.a.:

- Indbygget pumpe m. 6 m løftehøjde
- Kompakt design og lav vægt.
- Høj affugtningskapacitet i forhold til størrelsen
- Kabinet i slagfast ABS-termoplast
- Fast håndtag og bløde hjul
- Digitalt betjeningspanel

En betingelse for hurtig og effektiv udtørring er kombinationen af stor luftcirkulation og tilstrækkelig affugtningskapacitet. Den høje luftcirkulation bevirker at fugten i materialer frigøres og overføres til luften, hvorefter en affugter, f.eks. DrizAir 1200, effektivt fjerner fugten fra luften. Til at cirkulere luften kan en af DriEaz' fleksible og støjsvage ventilatorer anvendes (se separate datablade).

Dit nærmeste Munters-kontor:

Munters A/S
Ryttermarken 2A
3520 Farum
4495 3355
info@munters.dk
www.munters.com

Kista Munters HQ
Borgarfjordsgatan 16
164 40 Kista
Sverige
+46 (0)8-626 63 00
kundservice.avfuktning@munters.se
www.munters.com

Munters
Danholmen 25
3128 Nøtterøy
Norge
+47 466 79 900
info.no@munters.com
www.munters.com

Munters Finland Oy
Hakamäenkuja 3
FI-01510 VANTAA
Finland
+358 207 768 230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.com



Tekniske specifikationer:

Model	DrizAir1200 Kondensaffugter
Bestillingsnr.	160040 (F430)
Spænding	230V
Strømstyrke	3,0 A
Nominel effekt	0,69 KW
Højde x bredde x dybde	73 x 50 x50 cm
Vægt	36 kg
Netledningslængde	7,6 m
Affugtningskapacitet, max	55 L/døgn
Affugtningskapacitet AHAM	28 L/døgn v. 26,6°C/60%RH6°C/60%RH
Anvendelsesområde	1-38°C
Luftmængde (målt):	max. 325 m3/h
Konstruktion:	Slag ABSfast -termoplast m. liv stidsgaranti