


## Produktblad

# Munters ML1350

## Sorptionsaffugter med AirC 800



### Fordele

- Moderne AirC 800 kontrolsystem
- Optager meget lidt gulvareal
- Høj kapacitet
- Minimalt energiforbrug
- Unikt plast-rotorhus 100% sikret mod korrosion
- Affugter effektivt ned til -20°C
- Eksterne styringer
- Fjernovervågning og fjernstyring

ML1350 med AirC 800 er en sorptionsaffugter, som anvendes til effektiv affugtning af luft til et lavt fugtindhold.

Affugterne i ML-Serien er konstrueret således, at hele luftbehandlingen sker i en lukket rorenhed. Denne enhed har tætsluttende rotorindkapsling i varmebestandig hærdeplast med adskilte sektorer, som nøjagtigt afbalancerer hver luftstrøm – affugtning, regenerering og varmegenvinding. Dens robuste formede metalramme og adgangspaneler er

fremstillet af korrosionsbestandigt materiale. Elkomponenterne, som er monteret på samleskiner, er fremstillet i halogenfri plast.

Affugterne i ML-Serien overholder CE-mærkningsspecifikationerne, RoHS-direktivet samt nedenstående EU-standarder:

- EU 60204-1:2018
- EU 61000-6:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021

# Munters ML1350


## Sorptionsaffugter med AirC 800

### Mål

A: Bredde	720 mm
B: Dybde	600 mm
C: Højde	1510 mm
D: Diameter	250 mm
E: Diameter	160 mm
Vægt	169 kg

1. Procesluft
2. Tørluft
3. Regenereringsluft
4. Vådluft

Måltekening er kun vejledende.



### Tekniske specifikationer


Procesluft		
Nominal luftstrøm	(m <sup>3</sup> /h)	1350
Statisk tryk til rådighed	(pa)	300
Regenereringsluft		
Nominal luftstrøm	(m <sup>3</sup> /h)	490
Statisk tryk til rådighed	(pa)	300
Øvrige tekniske data		
Normalt arbejdsområde	(°C)	-20/+40
Lydeffekt niveau i lokalet Lw(A) dB, med kanalførte til- og afgang	-	75
Luftfilter, standard	-	G3
Elektrisk beskyttelseklasse (kasse)	-	IP33
Elektrisk beskyttelseklasse (elpanel)	-	IP54

Samlet effekt, spænding og strømstyrke (ampere og fase)		
Samlet effekt, elektrisk	(kW)	15,16
380V 3-50Hz	(A)	24,4
380V 3-60Hz	(A)	24,9
400V 3-50Hz	(A)	23,6
415V 3-50Hz	(A)	23,1
440V 3-60Hz	(A)	22,3
460V 3-60Hz	(A)	21,7
480V 3-60Hz	(A)	21,1

### Optioner

- Kommunikations via Modbus, BACnet
- Dugpunktsføler
- Eksterne styringer
- M5+F7 filterboks
- Isoleret procesluftindtag
- Spejlvendt
- Rustfrit stål kabinet
- AirC Wireless
- AirC Connect

### Affugtningskapacitet



Find din nærmeste Munters afdeling på [www.munters.com](http://www.munters.com)